

Garant
VHM vretenasto glodalo MTC, AlCrN, Ø f8 DC: 6mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	202396 6
GTIN	4045197858122
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Posebna geometrija steznog prostora i pojačana jezgra.

Gruborezno MTC glodanje moguće do 1,5×D u punom komadu.

S ekscentrično brušenim stražnjim (slobodnim) površinama.

Duljine slične **DIN 6527 dugačko.**

Poboljšana prevlaka za dodatno smanjivanje sile rezanja uz istovremeno produženi vijek trajanja alata.

Upotreba:

Specijalno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

Tehnički opis

Broj zubi Z	3
Tolerancija nazivnog Ø	f8
Posmak f_z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ukupna duljina L	57 mm
Ø drške D_s	6 mm
Drška	DIN 6535 HB s h6
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,048 mm
Oslobađanje Ø D_1	5,9 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm

Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	19 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Duljina rezne oštrice L _s	13 mm
Ø reza D _c	6 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HB
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	AlCrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Podjela oštrica	nejednako
Širina zahvata a _e kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a _e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	MTC
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	190 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	90 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	60 m/min	H

INOX < 900 N/mm ²	prikladno	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		