

Pneumatski impulsni odvijač, tip: 11



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079222 11
GTIN	4589484330408
Razred artikla	03T

Opis

Izvedba:

Hidraulična pulsna čelija predstavlja središnji dio impulsnog odvijača. Ona pretvara okretne momente proizvedene od motora u pulsirajuće udare te ih umnožava, slično kao kod udaraca udarnog mehanizma u udarnom odvijaču. No kod impulsnog odvijača ne dolazi do negativnih posljedica udaranja metala o metal. S obzirom na to da su svi pokretni dijelovi smješteni u ulju, vibracija i razina buke ostaju minimalni. Na ručki se reakcijski moment gotovo i ne osjeti. Navedeni modeli koriste Fuji jedinicu za 2 lista plus u kombinaciji s motorom s dvostrukim komorama. Ova kombinacija omogućuje 50 % bolji omjer snage i težine nego kod usporedivih odvijača. Optimizirano za ergonomično rukovanje.

Vrlo kompaktan i robustan impulsni odvijač u obliku pištolja koji se može koristiti za razne vrste montaže. Pouzdana i precizna izrada vijčanih spojeva zahvaljujući ugrađenoj pulsnoj čeliji. **S isključivanjem.** Specificirano područje okretnog momenta, minimalna tolerancija okretnog momenta. Izrazita preciznost zahvaljujući velikoj mogućnosti ponavljanja i mehanizmu za isključivanje.

Iznimno mala reakcija okretnog momenta u ručki zahvaljujući kratkom pulsnom ciklusu. Za razliku od udarnog odvijača kod impulsnog alata ne dolazi do kontakta metal na metal te su impulsi stoga mekaniji i stabilniji.

Standard:

Vrlo kompaktan i robustan impulsni odvijač u obliku pištolja koji se može koristiti za razne vrste montaže. Pouzdana i precizna izrada vijčanih spojeva zahvaljujući ugrađenoj pulsnoj čeliji. **S**

isključivanjem. Specificirano područje okretnih momenta, minimalna tolerancija okretnih momenta.

Prednost:

- **Manje vibracija.**
- **Manja buka.**
- **Dulji vijek trajanja u usporedbi s drugim uobičajenim udarnim odvijačima.**

Prednosti, reklamni tekst:

- **Manje vibracija.**
- **Manja buka.**
- **Dulji vijek trajanja u usporedbi s drugim uobičajenim udarnim odvijačima.**

Upotreba:

- **Za aplikacije koje proizvode niske razine buke i vibracija.**
- **Prikladan je za mekane vijčane spojeve**

Upotreba, reklamni tekst:

- **Za aplikacije koje proizvode niske razine buke i vibracija.**
- **Prikladan je za mekane vijčane spojeve**

Dio isporuke:

Odvijač s gumenom zaštitnom kapicom, uključujući kuku za vješanje na oprugu (naprava za balansiranje).

Oznaka proizvođača: FLT-11-3 BF EC

Područje okretnog momenta: 70 - 120 Nm

maksimalan broj okretaja: 5000 min^{-1}

Dimenzije prihvata za alat: 1/2 col

Pogonski profil prihvata za alat: □ col

maksimalna potreba za zrakom: 800 l/min

Tehnički opis

Težina	1,9 kg
preporučena veličina crijeva (unutarnji Ø)	9,5 mm
maksimalan broj okretaja	5000 min^{-1}
maksimalna potreba za zrakom	800 l/min
Oznaka proizvođača	FLT-11-3 BF EC
Područje okretnog momenta	70 - 120 Nm
Dimenzije prihvata za alat	1/2 col
Duljina	218 mm
Pogonski profil prihvata za alat	□ col
Priklučak tlačnog zraka	1/4 col

Vrsta proizvoda

Odvijač