

## Garant

### Lepezasti brusni disk Filc/tkanina, Ø 125 mm, Usporedba granulacije: 80MED



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	566335 80MED
GTIN	4045197890399
Razred artikla	51M

#### Opis

##### Izvedba:

Lepezasti brusni disk s kombinacijom lepezaste **brusne tkanine (A)** granulacije 80 i **brusnog filca (srednji)**. **Velika učinkovitost uklanjanja** i ravnomjerna **obrada površine** u jednom radnom koraku.

##### Upotreba:

WIG obrada varnih šavova, površinsko brušenje i brušenje kontura, skidanje srha. Preporučeni broj okretaja 6500 min<sup>-1</sup>.

#### Tehnički opis

Ø ploče	125 mm
Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	koso
Usporedba granulacije	80
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm

optimalno za materijal	INOX
maksimalna brzina obujma	80 m/s
preporučeni broj okretaja	6500 min <sup>-1</sup>
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		