

**Mahr****Digitalno pomično mjerilo IP67, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412733 200
GTIN	4059192058289
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

LCD zaslon izrazitog kontrasta, može se lako očitavati. Induktivni, vodootporni mjerni sustav. Mjerni sustav REFERENCE pohranjuje i zadržava postavljeni nulti položaj, čak i nakon ponovnog uključivanja. Funkcija Lock sprječava greške kod mjerenja koje nastaju zbog neželjenog aktiviranja upravljačke tipke. Mjerne površine su precizno lepane.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Tehnički opis**

Duljina kraka	50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Očitavanje	0,0005 col
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Mjerno područje	0 - 200 mm
Standard	ISO 13385
Postojeći dubinomjer	da
Kalibriranje	A1

Očitavanje	mm / inč
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

DAkKS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------