

Garant**Valjak za poliranje (Filc), Ø 100×100 mm, tip: MED****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568495 MED
GTIN	4045197890757
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Filc raspoređen po čitavoj površini. Dimenzije **Ø 100×100 mm**, Ø provrta 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Upotreba:

Radovi poliranja velikih površina povećane fleksibilnosti i mogućnosti prilagođavanja konturama. Primjenom aplikacije srednje tvrdoće i mekane izvedbe u nastavku moguće je proizvesti **površine sjajne poput ogledala**.

Napomena:

Valjci za poliranje od filca moraju se koristiti u kombinaciji s **pastama za brušenje i poliranje** poput br. 552250 / 555740.

Tehnički opis

Podloga sredstva za brušenje	Filc
Stupanj tvrdoće	srednje
Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm

Ø bušenja	19 mm
preporučeni broj okretaja	1900 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Valjak za poliranje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 280	552250 280
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja WHITE	555740 WHITE
Kruta pasta za poliranje Unipol® boja BLUE	555740 BLUE
Pasta za brušenje SiC granulacija SiC paste za brušenje 150	552250 150