

Garant
GARANT Master Steel SlotMachine VHM gruborezna glodača glava, HB730, Ø D d11: 25mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	210290 25
GTIN	4045197891471
Razred artikla	21M

Opis
Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_{p \text{ maks.}} \leq 0,75 \times D$.

Tehnički opis

Duljina glave l	45 mm
Duljina rezne oštrice L ₂	32 mm
Oštrice Ø D	25 mm
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,15 mm
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,11 mm
Duljina skošenja pod 45°	1,25 mm
Veličina prihvata	24 mm
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Ukupna duljina L	57,95 mm
Broj oštrica Z	5
Serijski naziv	TopCut
Serijski naziv	Master Steel
Vrsta	HB730

Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	N
Profil glodanja	NR
Kut spirale	42 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D mm
Širina zahvata ae kod glodanja	0,3×D kod trimanja mm
Unutarnje hlađenje	ne
odgovarajući prihvat	GARANT TopCut
Vrsta proizvoda	Umetak za rezanje za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno	160 m/min	K

Ulje	prikladno samo u posebnim uvjetima
mokro maksimalno	prikladno
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno