

HOLEX**Valjak za lepezasto brušenje M14 Filc/tkanina, Ø 100×50 mm, Usporedba granulacije: 80CRS****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	566372 80CRS
GTIN	4045197924605
Razred artikla	52M

Opis**Izvedba:****Lepezasto raspoređene lamele oko osi alata M14 izravan prihvata.**Kombinacija **tkanine za brušenje i filca.****Upotreba:**

Uklanjanje ogrebotina, linijsko matiranje.

Tehnički opis

preporučeni broj okretaja	2800 min ⁻¹
Usporedba granulacije	80
maksimalan broj okretaja	6000 min ⁻¹
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %
Navoji	M14

Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	50 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×50 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	Čelik
maksimalna brzina obujma	30 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Tvrđi metal (HM)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

