

Preša s okretnim trnom, tip: 0



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086790 0
GTIN	
Razred artikla	08V

Opis

Izvedba:

Stabilno, šuplje tijelo od specijalnog lijeva s velikom nalijegajućom površinom. Postolje s rupama za pričvršćivanje na podložak (radionički stol odn. postolje br. 086795). Mali zupčanik i podizač sa zupčanicom od čelika otpornog na trošenje za najveće zahtjeve. Precizni radovi zahvaljujući otvrdnjenom i brušenom podizaču sa zupčanicom i dugom vodiču podizača. Okretna dosjedna ploča s četiri velika udubljenja za dosjed različitih izradaka. Pokretanje podizača polugom.

Upotreba:

Za utiskivanje i istiskivanje tuljaka, kugličnih ležajeva, okretnih trnova, zatika, svornjaka itd. Također za radove provlačenja kao i za pokretanje jednostavnih alata za rezanje i štancanje.

Lakiranje:

Svijetlo siva RAL 7035.

Tehnički opis

Širina poreza na kontaktnim pločicama	10/15/20/25 mm
Dubina osnovne površine	195 mm
maksimalan hod tučka	110 mm
Težina	11 kg

Širina osnovne površine	130 mm
maksimalna tlačna sila	5,11 kN
Visina lijevanog tijela	260 mm
Tučak Ø	28 mm
Doseg do sredine tučka	100 mm
za Ø obratka do	180 mm
Tip	0
Vrsta proizvoda	Preša s okretnim trnom