

Garant**Brusni lepezasti valjak, runo (ZA) / tkanina (ZA), Ø 100×100 mm, Usporedba granulacije: 150FINE****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568471 150FINE
GTIN	4045197892355
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Standardne dimenzije **Ø 100×100 mm**, odnosno uska izvedba **Ø 100×50 mm** za obradu malih površina. Prihvatna rupa **Ø 19 mm** s višestrukim klinastim utorom.

Kombinacija **tkanine za brušenje i filca**.

Izrazito otporan filc fine strukture s cirkon-korundom (ZA). **Idealan za obradu nehrđajućeg čelika.**

Upotreba:

Za **lagane radove čišćenja** i za **ravnomjernu kvalitetu površine**.

Napomena:

Za uravnotežavanje mase kod uskih valjaka **Ø 100×50 mm**, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.

Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1 %

preporučeni broj okretaja: 2800 min⁻¹

Tehnički opis

Usporedba granulacije	150
preporučeni broj okretaja	2800 min ⁻¹

Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm
Vrsta proizvoda	Brusni valjak od flisa

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		