

**Garant****VHM vretenasto glodalo MTC, bez prevlake, Ø h6 DC: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202256 8
GTIN	4045197860019
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**

S **ekscentrično brušenom slobodnom površinom** i dodatno **fino obrađenim** žlijebovima za **izvrsno odvođenje odvojenih čestica** pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.

**Upotreba:**

Specijalno za **MTC (Multi Task Cutting)** primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.

**Tehnički opis**

Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	7,4 mm
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka	0,04 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Broj zubi Z	3
Ø reza D <sub>c</sub>	8 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Oblik drške	HA
Posmak f <sub>z</sub> za glodanje utora u aluminiju, kratkih odlomaka	0,03 mm
Duljina skošenja pod 45°	0,2 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	21 mm
Tolerancija nazivnog Ø	h6

Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	30 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	8 mm
Kvaliteta centriranja s drškom	G 2,5 s HA
Ukupna duljina L	68 mm
Kut spirale	45 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	VHM
Standard	Tvornička norma
Tip	W
Svojstvo kuta spirale	nejednako
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	0,5×D kod trimanja
Širina zahvata a <sub>e</sub> kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba 1×D
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	MTC
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij	prikladno	190 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	150 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	120 m/min	N
PMMA akril	prikladno	180 m/min	N
PE-HD	prikladno	130 m/min	N
PA 66	prikladno	150 m/min	N
PEEK	prikladno	130 m/min	N
PF 31	prikladno	110 m/min	N

Honeycomb sendvič konstrukcije	prikladno samo u posebnim uvjetima	180 m/min	N
Cu	prikladno	120 m/min	N
CuZn	prikladno	150 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		
<b>Usluge</b>			
Brušenje tip HB		129100 HB	