

Garant**Krunska pila bimetal, Promjer: 92mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 589010 92 |
| GTIN | 4045197158642 |
| Razred artikla | 51S |

Opis**Izvedba:**

Čvrsta nelomljiva konstrukcija s varijabilnim ozubljenjem na elastičnom tijelu od specijalnog čelika (bimetalno). Pojačano kruto tijelo opremljeno je navojima i prihvatnim rupama (od Ø 32 mm) za siguran prihvat na dršci. Visoka kvaliteta HSS zubi, geometrija ozubljenja i niske tolerancije izrade garantiraju najbolji učinak rezanja i dug vijek trajanja.

- **Vario ozubljenje 4 / 6 zubaca po colu za rad s minimalno vibracija.**
- **Maksimalna dubina reza za sve veličine 38 mm.**
- **Precizno brušeni zubi – Brzo rezanje i čisti bridovi reza.**

Upotreba:

Na stolnim bušilicama, tokarskim strojevima ili električnim ručnim bušilicama s odgovarajućim brojem okretaja. Za rezanje obratka s tankim i debilim stijenkama i s ravnom ili zaobljenom površinom. Prikladan za sve materijale poput čelika, **VA čelika**, mesinga, bakra, lijevanog željeza, lakog metala, drva, gips i plastičnih ploča itd. Korištenje maziva povećava vijek trajanja (metali).

Preporuka:

Korištenje ulja za rezanje, npr. br. 084205 vel. 0,25 produljuje vijek trajanja i omogućuje brži radni napredak.

Napomena:

Prihvati i krunske pile odgovaraju svim kupovnim bimetalnim kružnim pilama, ali ne s Bosch-SDS.

List krunske pile za kamen vidi br. 788000, 788040, 788050.

HM krunske pile za čelik za čelik vidi br. 118400, 118500, 119000.

Tehnički opis

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Preporučeni broj okretaja aluminij | 140 min ⁻¹ |
| Promjer | 92 mm |
| Preporučeni broj okretaja čelik | 95 min ⁻¹ |
| Preporučeni broj okretaja INOX | 45 min ⁻¹ |
| Zupci po colu | 4 / 6 |
| Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |

Pribor

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Prihvatni drška tip 210S | 589310 210S |
| Svrđlo za centriranje HSS tip 6KT | 589430 6KT |
| Prihvatni drška tip 210L | 589310 210L |
| Svrđlo za centriranje HM tip 6KT | 589432 6KT |