



Precizne brusne ploče vanjskog ruba P×D×V (mm), 400×40×127, Tip:



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	594590
GTIN	9003176559199
Razred artikla	53Y

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovite keramički vezane brusne ploče za obradu vanjskih cilindričnih površina.

Struktura brusnih ploča optimalno povezuje kombinaciju veličine zrna i volumena veziva, čvrstoća vezanja i proizvodni proces karakteriziraju se:

- velikim učinkom rezanja i skraćenim vremenom brušenja uz neznatno trošenje.
- Neznatno toplinsko opterećenje, hladno brušenje.
- Izbjegavanje zastoja zbog rijetke potrebe za čišćenjem.

Specifikacija: 454A 802J10 V3. Sinterirani korund za veću izdržljivost i bolju učinkovitost brušenja. Osobito prikladno za visokolegirane čelike / HSS.

Upotreba:

- Univerzalno primjenjivo u postupku vanjskog kružnog brušenja (uzdužno brušenje, brušenje uranjanjem ravno/ukoso).
- Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji (npr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin itd.)
- Potrebno je hlađenje emulzijom, kod dugonarezujućih materijala obavezno paziti na hladno podmazivanje.

Napomena:

Prikladno i za ravno brušenje.

Oblik: 1

Oblik: 1

Tehnički opis

Postupak brušenja	Vanjski rub
Sredstvo za brušenje	Sinter korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	454A 80J10 V3
Oblik	1
Ø ploče D	400 mm
Širina ploče T	40 mm
Atribut imena proizvoda	400×40×127
Ø bušenja H	127 mm