



**Precizne brusne ploče vanjskog ruba PxDxV (mm), 400x40x127, Tip:**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	594345
GTIN	9003176201180
Razred artikla	53Y

## Opis

### Izvedba:

**Visokoučinkovite keramički vezane brusne ploče za obradu vanjskih cilindričnih površina.**

Struktura brusnih ploča optimalno povezuje kombinaciju veličine zrna i volumena veziva, čvrstoća vezanja i proizvodni proces karakteriziraju se:

- velikim učinkom rezanja i skraćenim vremenom brušenja uz neznatno trošenje.
- Neznatno toplinsko opterećenje, hladno brušenje.
- Izbjegavanje zastoja zbog rijetke potrebe za čišćenjem.

**Specifikacija: 89A 802J5 AV217.** Plemeniti korund za **univerzalnu** primjenu.

### Upotreba:

- Univerzalno primjenjivo u postupku vanjskog kružnog brušenja (uzdužno brušenje, brušenje uranjanjem ravno/ukoso).
- Na svim uobičajenim brusilicama u kaluparstvu, alatničarstvu i strojogradnji (npr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin itd.)
- Potrebno je hlađenje emulzijom, kod dugonarezujućih materijala obavezno paziti na hladno podmazivanje.

### Napomena:

Prikladno i za ravno brušenje.

Oblik: 1

Oblik: 1

## Tehnički opis

Postupak brušenja	Vanjski rub
Sredstvo za brušenje	Plemeniti korund
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Specifikacija	89A 80J5 AV217
Oblik	1
Ø ploče D	400 mm
Širina ploče T	40 mm
Atribut imena proizvoda	400×40×127
Ø bušenja H	127 mm