

**Garant**

**Roto glodalo Z9 – vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: C1625**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540709 C1625
GTIN	4045197522498
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik C valjkasti oblik (WRC).**

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Valjkasto okruglo (WRC)

Ø glave: 16 mm

Duljina glave: 25 mm

Ukupna duljina: 65 mm

Ø drške: 6 mm

**Tehnički opis**

Ø glave	16 mm
Ukupna duljina	65 mm
Opis oblika	Valjkasto okruglo (WRC)
Kratka oznaka ozubljenja	Z9
Oblik	C1625

Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Ø drške	6 mm
Duljina glave	25 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		