


**Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm), 175×25×51, tip: C800****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	596350 C800
GTIN	9003170520874
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Ploče za honanje s elastičnim vezivom, vrlo mekane. Maksimalna radna brzina 25 m/s.

Upotreba:

Za skidanje oštrica, poliranje, brušenje s efektom i precizno skidanje srha. Promjer stezne prirubnice mora iznositi barem 2/3 promjera ploče.

Specifikacija:

PU vezani silicij-karbid.

Dio isporuke:

Uključuje redukcijske prstene za navedene provrte.

Napomena:

Kompaktne brusne ploče od filca vidi od br. 568725 nadalje.

Tehnički opis

Granulacija	800
Stupanj finoće	vrlo fino
Kratka oznaka brusnog sredstva	SiC

maksimalna brzina obujma	25 m/s
Specifikacija	PU-vezani silicij-karbid
Sredstvo za brušenje	Silicij-karbid (SiC)
Postupak brušenja	Brusni stalak
Unutarnji Ø redukcijskog prstena	32 mm
Oblik	1
Ø ploče D	175 mm
Širina ploče T	25 mm
Atribut imena proizvoda	175×25×51
Ø prihvata H	51 mm
Vrsta proizvoda	Ploča brusnog stalka

Pribor

Garnitura redukcijskih prstena za prirodno bušenje brusne ploče 51 mm	596000 51
---	-----------