

**Garant****Roto glodalo Z9 – vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: L1230****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540709 L1230
GTIN	4045197522559
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik obli konus** (KEL).

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Okrugli konus

Ø glave: 12 mm

Duljina glave: 30 mm

Ukupna duljina: 70 mm

Ø drške: 6 mm

**Tehnički opis**

Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Ukupna duljina	70 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z9
Ø glave	12 mm
Oblik	L1230

Opis oblika	Okrugli konus
Ø drške	6 mm
Duljina glave	30 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		