

**Lončaste brusne ploče, keramičke P×D×V (mm), 100×50×20, tip: SK80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Lončaste brusne ploče s: **Sinter korund. Specifikacija: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Prednost:

Natapanje sintetičkom smolom s obodne strane za povećanu stabilnost bridova. **Natapanje sintetičkom smolom s obodne strane** za povećanu stabilnost bridova.

Upotreba:

Za dodatno brušenje svrdla, glodala itd. Preporučeno je mokro oštrenje s emulzijom, odnosno reznim uljem.

Tehnički opis

Granulacija	80
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Sredstvo za brušenje	Sinter korund
Specifikacija	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Postupak brušenja	Brušenje alata

Oblik	6
Ø ploče D	100 mm
Širina ploče T	50 mm
Atribut imena proizvoda	100×50×20
Ø prihvata H	20 mm
Debljina zida	10 mm
Debljina dna E	10 mm
Vrsta proizvoda	Lončasta brusna ploča