

Garant**VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 2,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	201302 2,8
GTIN	4045197862334
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:**Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu u čeliku i lijevu.

Tehnički opis

Drška	DIN 6535 HB
Duljina skošenja pod 45°	0,1 mm
Ø drške D _s	6 mm
Ø reza D _c	2,8 mm
Duljina rezne oštrice L _s	5 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ukupna duljina L	50 mm
Oblik drške	HB
Broj zubi Z	2
Posmak f _z za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,011 mm
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak f _z za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm ²	0,01 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	45 stupanj

Prevlaka	AICrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata a_e kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata a_e kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno