

**Dijamantni poravnjivač cilindričan, težina dijamanta: 1,5kt****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	599700 1,5
GTIN	9003174460824
Razred artikla	53Y

**Opis****Izvedba:**

Standardni poravnjivač brusnih ploča za sve strojeve s prikladnim prihvatom. Poravnjivači su predviđeni kao **jednokratni**, treba ih potpuno obnoviti nakon dostizanja granice istrošenosti. (Ne mogu se izmjenjivati u držaču). Jednokratni **jednozrnati** dijamantni poravnjač.

**Upotreba:**

Za precizno poravnanje i naknadno oštrenje brusnih ploča radi (ponovne) izrade definirane konture brusnog alata (aksijalno i radijalno odstupanje brusne ploče, površinska struktura, svojstva pri radu). Za pojedinačnu izradu i izradu u malim serijama, osigurati dostatno rashladno podmazivanje. Zbog kratkog puta stezanja se (slobodna duljina  $2 \times D$ ) izbjegavaju problemi vibriranja. Za ravne, **lagano konkavne i konveksne** profile brusnih ploča za vanjsko cilindrično brušenje, površinsko brušenje, **unutarnje cilindrično brušenje i brušenje bez šiljastih srhova**. Obavezno paziti na odgovarajući ugradni položaj (nagib  $3^\circ$  do  $15^\circ$  za središte brusne ploče za oba smjera osi). Za ravnomjerno trošenje okrenuti ravnalicu u držaču u redovnim vremenskim intervalima za  $90^\circ$ .

**Tehnički opis**

Ukupna duljina	70 mm
Težina dijamanta	1,5 kt
Tip ispravljača	Jednozrnati
za dimenzije brusnih pločica	$\varnothing 400 \times 100 - \varnothing 800 \times 50$ mm
$\varnothing$ glave $d_1$	10 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Vrsta proizvoda	Ručni poravnjivač

