

Garant**VBGW 160402, BU7220, izvedba rezne oštrice: G****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	265463 G
GTIN	4045197895707
Razred artikla	21H

Opis**Izvedba:**

S 2 oštrice.

Vrsta: BU7220

Izvedba rezne oštrice: G

Dubina reza a_p : 0,03 - 0,12 mmPosmak f : 0,04 - 0,12 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 120 - 160 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	BU7220
Dubina reza a_p	0,03 - 0,12 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Brzina reza v_c glavna primjena	120 - 160 m/min
Posmak f	0,04 - 0,12 mm/okr
Izvedba rezne oštrice	G
Rezni materijal	CBN
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBGW 160402
Broj zamjena/oštrica	2
Atribut imena proizvoda	BU7220
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
nepravilno	prikladno		
isprekidano	prikladno		
suho	prikladno		