



## Porculansko svrdlo za keramiku, Svrdlo Ø: 6mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	787035 6
GTIN	9002741151356
Razred artikla	76G

### Opis

#### Izvedba:

2 dijela. Svrdlo s **dijamantno brušenom pločicom od tvrdog metala** i patentiranim centrirnim šiljkom za precizno postavljanje i preciznu izradu rupa bez proboja. S drškom od 10 mm. Svrdlo od tvrdog metala za komercijalne prihvate bušeće glave. Sa 6-kutnim drškom od 1/4 cola (E 6,3).

#### Upotreba:

Za **najtvrdje keramičke pločice** do Mohs-/Ritz-tvrdoće 9 te staklo i porculan.

#### Napomena:

Nije primjereno za bušenje udarnom bušilicom. Maksimalan broj okretaja vretena 200 okretaja/min. Hlađenje nije potrebno.

### Tehnički opis

Zakivanje s udarcem / bez udarca	bez bušenja s udaranjem
Broj svrdla	2
SvrdloØ	6 mm
ukupna duljina	115 mm

Drška	Cilindrična drška
maksimalan broj okretaja	200 min <sup>-1</sup>
Rezni materijal	HM
Ø drške	10
Šesterokutna drška za nastavke	E 6,3
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen