



Mehaničarska kliješta za rezanje kabela, kromirana s navlakama, ukupna duljina: 110mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	724200 110
GTIN	4003773029649
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

S uskom glavom i induktivno kaljenim oštricama. Tvrdoća oštrice cca. 63 HRC. Umetnuti zglob. Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim navlakama. S oprugom za otvaranje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	110 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	1,2 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	3 mm
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti	ne
s oprugom za otvaranje	da
Standard	DIN ISO 5749
Drška	Višekomponentna navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 63 HRC).
Materijal	Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina	kromirano
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta