



Kliješta za rezanje debele žice, čeona s prevučenim drškama, ukupna duljina: 200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	722010 200
GTIN	4003773067047
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Oštrice induktivno kaljene (cca. 64 HRC), ekstremne poluge za ajmanju primjenu sile. Kliješta fosfatirana u crnoj boji, glava polirana, drške s višekomponentnim navlakama.

Standard:

DIN ISO 5743

Materijal:

Vanadij elektročelik, kovan i više puta kaljen u ulju.

Tehnički opis

ukupna duljina	200 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do Ø	3 mm
Kapacitet rezanja meke žice do Ø	1 - 6 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do Ø	3,5 mm
Standard	DIN ISO 5743
Drška	Višekomponentna navlaka
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal	Krom-vanadij čelik za visoki učinak
Površina	atramentirano u crnoj boji
Glava	polirano

Vrsta proizvoda

Rezna kliješta