


► LINDSTRÖM

„Micro Tip Cutter“, SFW, ukupna duljina: 140 mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	726080 140
GTIN	7314150113538
Razred artikla	73M

Opis

Izvedba:

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Namjestivi precizni vijčani zglobovi za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica. **Podoban za ESD**, ergonomske **2K** drške.

Vrlo fini šiljci, s graničnim vijkom. Specijalno za vrlo male razmake između pinova (najmanje 0,1 mm) kod elektroničkih komponenata.

Patentirana opruga za otvaranje smanjuje otpor kod zatvaranja kliješta, time se snaga koncentrira na rezanje.

Materijal:

Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve, kovan. u ljevačkom kalupu, bruniran.

Materijal: Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve

Duljina glave L₁: 14,2 mm

Širina glave: 10,6 mm

Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø: 0,05 - 0,4 mm

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	14,2 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,05 - 0,4 mm
ukupna duljina	140 mm

Širina glave	10,6 mm
električna izolacija	EGB/ESD
Rezna oštrica	vrlo fina oštrica
Materijal	Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve
Drška	2K navlake za dršku
Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (63 – 65 HRC)
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	SFW
s oprugom za otvaranje	da
podesiv precizan vijčani zglob	da