

**Garant****Roto glodalo, HM, tip: R0812****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541000 R0812
GTIN	4045197521927
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Klin za uklanjanje srha (izvana)** s ravnim vrhom na glavi i polumjer za zaokruživanje rubova.

**Spec. oblik,** vanjski.

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Napomena:**

Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min<sup>#1</sup>

**Tehnički opis**

Ø glave	8 mm
Opis oblika	Srh

Kratka oznaka ozubljenja	Z3
Ukupna duljina	52 mm
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Oblik	R0812
Ø drške	6 mm
Radius	2,5 mm
Duljina glave	12 mm
Seriya	Ozubljenje Z3
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo