

Garant**GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM ekstra dugi oblik B 6HX, AlTiX, M: M16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	131770 M16
GTIN	4045197901378
Razred artikla	11I

Opis**Izvedba:**

Univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.

- **HSS-E-PM rezni materijal, za maksimalnu otpornost na trošenje.**
 - **Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući vrhunskoj prevlaci.**
 - **Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.**
- drška prema DIN 376.

Prednost:

Naročito prikladno za urezivanje navoja na teško dostupnim mjestima.

Tehnički opis

Ø drške D _s	12 mm
Ø navoja	16 mm
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Broj oštrica Z	3
Rezni materijal	HSS E PM
Ø osnovne rupe	14 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Nagib navoja	2 mm
4-kutna drška □	9 mm
Vrsta navoja	M

Standard	Norma proizvođača
Veličina navoja	M16
Broj steznih utora	3
Dubina navoja	48 mm
Prevlaka	AlTiX
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3×D za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Serijska	Master Tap
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	24 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	28 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	16 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	24 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	24 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	20 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	6 m/min	P

INOX < 900 N/mm ²	prikladno	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	6 m/min	M
GG(G)	prikladno	16 m/min	K
CuZn	prikladno	16 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		