

Garant**Roto glodalo Z9 – vrlo grubo (materijali koji ne sadrže željezo/aluminij), HM, tip: F0618****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540709 F0618
GTIN	4045197522528
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik F luk** (RBF).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Ø drške: 6 mm

Opis oblika: Luk

Ø glave: 6 mm

Duljina glave: 18 mm

Ukupna duljina: 50 mm

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Oblik	F0618
Kratka oznaka ozubljenja	Z9
Ukupna duljina	50 mm
Ø glave	6 mm

Opis oblika	Luk
Ø drške	6 mm
Duljina glave	18 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		