

**Garant****VHM vretenasto glodalo, AlCrN, Ø e8 DC: 18mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	202267 18
GTIN	4045197865090
Razred artikla	11X

**Opis****Izvedba:**Dimenzije slične **DIN 6527**.

Poboljšana prevlaka za univerzalnu primjenu na čeliku i lijevu.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L	92 mm
Tolerancija nazivnog Ø	e8
Ø reza D <sub>c</sub>	18 mm
Broj zubi Z	3
Smjer ispostave	vodoravno, koso i okomito
Posmak f <sub>z</sub> za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub> uključ. oslobađanje	44 mm
Posmak f <sub>z</sub> za obodno glodanje u čeliku < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Ø drške D <sub>s</sub>	18 mm
Duljina rezne oštrice L <sub>s</sub>	32 mm
Oslobađanje Ø D <sub>1</sub>	17,7 mm
Kut spirale	30 stupanj
Kut skošenih rubova	90 stupanj

Prevlaka	AICrN
Rezni materijal	VHM
Standard	DIN 6527
Tip	N
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	Dubina reza punog žlijeba $1 \times D$
Širina zahvata $a_e$ kod glodanja	$0,3 \times D$ kod trimanja
Unutarnje hlađenje	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	280 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	110 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	M
GG(G)	prikladno	90 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		

suho	prikladno samo u posebnim uvjetima
Zrak	prikladno
<b>Usluge</b>	
Brušenje tip HB	129100 HB