

**Garant**
**Strojni ureznik za žičane umetke s navojem HSS-E-PM, TiCN, EG-M: EG-M16**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	133550 EG-M16
GTIN	4045197862099
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**

Ureznik navoja sukladno **DIN 40435** (slično DIN 371 / DIN 376).

Kvalitetni supstrat i TiCN prevlaka zaslužni su za dug životni vijek. Prikladan za široko područje primjene u različitim materijalima.

**Upotreba:**

Proizvodnja prihvatnih navoja EG u skladu s ISO navojem **DIN 8140** za **žičane umetke s navojem STI** (Screw Threat Insert).

**Napomena:**

Obvezno uvažavati **Ø osnovne rupe koju je potrebno izbušiti** (vidi tablicu) !

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 40435

Razred tolerancije: 6H mod.

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 125 mm

Ø drške D<sub>s</sub>: 14 mm

4-kutna drška □: 11 mm

Ø osnovne rupe: 16,5 mm

**Tehnički opis**

Ø drške D <sub>s</sub>	14 mm
Ø navoja	16 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Ø osnovne rupe	16,5 mm
Broj oštrica Z	4

Rezni materijal	HSS E PM
4-kutna drška □	11 mm
Standard	DIN 40435
Razred tolerancije	6H mod.
Broj steznih utora	4
Nagib navoja	2 mm
Dubina navoja	48 mm
Veličina navoja	M16
Prevlaka	TiCN
Vrsta navoja	EG-M
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Oblik rezanja	B
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 3xD za osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Vrsta proizvoda	Svrkla za navoje