

Garant**Roto glodalo, HM, tip: R1315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541000 R1315
GTIN	4045197156273
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. **Roto glodalo za skidanje srha (vanjsko)** s radijusom za skošenje.

Spec. oblik, vanjski.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Kratka oznaka ozubljenja	Z3

Opis oblika	Srh
Oblik	R1315
Ukupna duljina	55 mm
Ø glave	13 mm
Ø drške	6 mm
Radijus	10 mm
Duljina glave	15 mm
Seriya	Ozubljenje Z3
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo