

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251721 25/16
GTIN	4045197867179
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	17 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	24 mm
Veličina pločice	16 mm
Kut rezne oštrice κ	117,5 stupanj
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	32 mm
Stezna vilica	259038 4
ISO kod držača	A25R MVPNR/L 16
Vijak za vilicu	259021 4
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Ukupna duljina L	200 mm
Podložna pločica	259031 39
Vijak s podloškom	259025 3
Ø drške D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Stezna vilica tip 4	259038 4
Vijak za steznu vilicu tip 4	259021 4
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Podložna pločica tip 39	259031 39
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500