

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
40/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251721 40/16
GTIN	4045197867193
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak s podloškom	259025 3
Minimalni Ø prebušenja D_{min}	50 mm
Ukupna duljina L	300 mm
Podložna pločica	259031 39
Kut rezne oštrice κ	117,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Stezna vilica	259038 2
Vijak za vilicu	259021 1
ISO kod držača	A40T MVPNR/L 16
Stezna visina L_2	38,5 mm
Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Ø drške D_s	40 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Podložna pločica tip 39	259031 39
Stezna vilica tip 2	259038 2
Vijak za steznu vilicu tip 1	259021 1
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500