

Garant**GARANT Master Tap strojni ureznik HSS-E-PM oblik E 6HX, AlTiX, M: M14****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	136152 M14
GTIN	4045197900272
Razred artikla	111

Opis**Izvedba:**

Univerzalni ureznik, koncipiran za korištenje u širokom spektru materijala s visokom procesnom sigurnošću.

- **HSS-E-PM rezni materijal, za maksimalnu otpornost na trošenje.**
- **Reducirane vrijednosti trenja zahvaljujući vrhunskoj prevlaci.**
- **Posebna geometrija za optimalno izbacivanje odvojenih čestica.**

Oblik E (1,5-2 uvodna navoja)

Vrsta navoja: M

Rezni materijal: HSS E PM

Standard: DIN 376

Razred tolerancije: ISO 2X 6HX

Nagib navoja: 2 mm

Ukupna duljina L: 110 mm

Ø drške D_s: 11 mm

4-kutna drška □: 9 mm

Ø osnovne rupe: 12 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	110 mm
Ø drške D _s	11 mm
Broj oštrica Z	3
Razred tolerancije	ISO 2X 6HX
Rezni materijal	HSS E PM
Ø navoja	14 mm

Dubina navoja	35 mm
Broj steznih utora	3
4-kutna drška □	9 mm
Ø osnovne rupe	12 mm
Standard	DIN 376
Nagib navoja	2 mm
Vrsta navoja	M
Veličina navoja	M14
Prevlaka	AlTiX
Kut profila navoja vijka	60 stupanj
Norma navoja	DIN 13
Oblik rezanja	E
Kut spirale	40 stupanj
Drška	Cilindrična drška s h9
Unutarnje hlađenje	ne
Primjena kod vrste bušenja	do 2,5×D kod osnovne rupe
Smjer rezanja	desno
Vrsta alata s navojem	Strojni ureznici za dinamičku obradu
Prsten u boji	zeleno
Seriya	Master Tap
Vrsta proizvoda	Svrdla za navoje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	22 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	25 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	15 m/min	N

Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	18 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	7 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	6 m/min	M
GG(G)	prikladno	15 m/min	K
CuZn	prikladno	15 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		