

Garant**Roto glodalo Z1 – grubo, HM, tip: G0618****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	540600 G0618
GTIN	4045197155856
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Drška Ø 6 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik šiljasti luk** (SPG).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Opis oblika	Šiljasti luk
Ukupna duljina	50 mm
Ø glave	6 mm
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Kratka oznaka ozubljenja	Z1
Oblik	G0618
Ø drške	6 mm
Duljina glave	18 mm
Serija	Ozubljenje Z1
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Drvo	prikladno samo u posebnim uvjetima		