

LINDSTRÖM

Kliješta za rezanje za elektroniku, ovalna glava, FW, ukupna duljina: 150mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726000 150
GTIN	7314150111534
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63 – 65 HRC). Crna površina za smanjenje refleksije. Namjestivi precizni vijčani zglobovi za minimalno trenje i optimalni aksijalni raspored oštrica. **Podoban za ESD**, ergonomske **2K** drške.

Patentirana opruga za otvaranje smanjuje otpor kod zatvaranja kliješta, time se snaga koncentrira na rezanje.

Materijal:

Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve, kovan. u ljevačkom kalupu, bruniran.

Tehnički opis

ukupna duljina	150 mm
Širina glave	16 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,4 - 2 mm
Duljina rezne oštrice	16 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	FW
Materijal	Visokoučinkovit čelik za kuglične ležajeve
Oblik glave	ovalno
Drška	2K navlaka za dršku

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (63 – 65 HRC)
Površina	crno brunirano
Atribut imena proizvoda	FW
s oprugom za otvaranje	da
podesiv precizan vijčani zglob	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta