

Garant**Garniture malih glodala 8-dijelni, Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541450
GTIN	4045197156358
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

Garniture s odabranim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija.

Ø prihvata 6 mm.

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Dio isporuke:

Kutija s:

Po 1 roto glodalo br. 540200

Oblik A0616/A1020/C0616/C1020/D0605/D1009/G0618/M1020.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 540200 vel. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Ø drške: 6 mm

Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Rezni materijal	HM
Ø drške	6 mm
Broj glodaćih klinova	8