

**Garant****Roto glodalo, HM, tip: J1613****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541000 J1613
GTIN	4045197521910
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala. Konusni oblik za **upuštanje i izradu skošenja**.

**Posebni oblik upuštač** (KSK). Kut 90°.

**Upotreba:**

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Napomena:**

Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min<sup>#1</sup>

**Tehnički opis**

Oblik	J1613
Ukupna duljina	53 mm
Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Kut	90 stupanj
Ø glave	16 mm
Kratka oznaka ozubljenja	Z3
Opis oblika	Konusni upuštač

Ø drške	6 mm
Duljina glave	13 mm
Serijska	Ozubljenje Z3
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo