

LINDSTRÖM

Elektronička kliješta za rezanje kosa/prednja, SFW, ukupna duljina: 108mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	726912 108
GTIN	7314150052554
Razred artikla	73M

Opis**Izvedba:**

Tankog oblika s precizno brušenim, induktivno kaljenim oštrocama (63–65 HRC). Bjele plastične navlake od provodnog materijala s oprugom za otvaranje. **ESD primjereno.** Specijalno izrađen, provučeni zglobovi s posebno dugačkim kontaktnim površinama, nepoželjne kretnje zgloba se svode na minimum, čime je osiguran krajnje precizan aksijalni raspored čeljusti.

Materijal:

Specijalni čelik za kuglične ležaje, kovan u kalupu.

Tehnički opis

Širina glave	10,5 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do Ø	0,35 - 1,25 mm
ukupna duljina	108 mm
Duljina rezne oštrice	15 mm
Duljina glave	8 mm
elektrostatsko svojstvo	EGB/ESD
Rezna oštrica	SFW
Drška	plastična navlaka

Postupak izrade	Oštrice induktivno kaljene (63 – 65 HRC)
Materijal	Specijalni čelik za kuglične ležajeve
Atribut imena proizvoda	SFW
s oprugom za otvaranje	da
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta