

Garant**Roto glodalo, HM, tip: MN1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	541000 MN1225
GTIN	4045197609823
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala izrađuju se od visokoučinkovitih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i maksimalne stabilnosti reznog brida na najmodernijim CNC strojevima. Drška je od čelika kada je promjer glave jednak velikom promjeru drške; u protivnom također od tvrdog metala.

Kombinirani oblik od šiljastog konusa i kuta za skidanje srha i **izradu skošenja na unutarnjim i vanjskim bridovima**. Posebna geometrija ozubljenja za **optimalno vođenje i kod obrade oštih bridova**.

Posebni oblik srha (MN), iznutra / izvana.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Napomena:

Smanjeni broj okretaja za roto glodala s ukupnom duljinom od 120 mm: maksimalno 11.000 min^{#1}

Tehnički opis

Stupanj finoće ozubljenja	srednje
---------------------------	---------

Opis oblika	Srh
Kratka oznaka ozubljenja	Z3
Ø glave	12 mm
Ukupna duljina	70 mm
Oblik	MN1225
Ø drške	6 mm
Duljina glave	25 mm
Serijski broj	Ozubljenje Z3
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo