

VBW**Kliješta za armature, ukupna duljina: 950mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	737200 950
GTIN	4005887426901
Razred artikla	73L

Opis

Izvedba:

Snažna specijalna glava kliješta s prijenosom za rezanje građevinske armature. Središnji dio kovan u ljevačkom kalupu s vijkom za točno namještanje čeljusti, kovanog graničnika, lakirane cjevaste drške s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za rezanje mrežica od građevinskog čelika i rezanje okruglog čelika do 1600 N/mm² vlačne čvrstoće².

Materijal:

Glava kliješta od specijalnog alatnog čelika, rezne oštrice indukcijski kaljene.

Zamjenski dio:

Rezervnu glavu noža art. 737210. Rezervni vijak art. 737220. Rezervni vijak za namještanje art. 737230.

Napomena:

Za rezanje \varnothing 8mm / 48HRC potrebno je podešavati nekoliko puta.

Tehnički opis

ukupna duljina	950 mm
za pojedinačne šipke do 48 HRC odnosno 1600 N/mm ²	6 mm
za dvostruke šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm ²	2×8 mm
za pojedinačne šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm ²	9 mm
za pojedinačne šipke do 19 HRC odnosno 800 N/mm ²	11 mm
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

Pribor

Garnitura rezervnih vijaka s maticamatri dijela tip 950	737220 950
Rezervne čeljusti s vijcima ukupna duljina 950 mm	737210 950
Rezervni vijak za namještanje s maticom tip 950	737230 950