

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251728 32/16
GTIN	4045197868251
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Vijak s podloškom	259025 3
Ukupna duljina L	250 mm
Podložna pločica	259031 39
Veličina pločice	16 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Duljina izboja L <sub>1</sub>	96 mm
ISO kod držača	A32S MVZNR/L 16
Vijak za vilicu	259021 4
Stezna vilica	259038 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VN.. 1604..
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	48 mm
Udaljenost vrha od osi	30 mm
Stezna visina L <sub>2</sub>	31 mm
Korisna dubina T	14 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	32 mm
Standard	Tvornička norma

Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Podložna pločica tip 39	259031 39
Vijak za steznu vilicu tip 4	259021 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Vijak za podložnu pločicu tip 3	259025 3
Stezna vilica tip 2	259038 2
Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500