

**Kliješta za armaturu, ukupna duljina: 760mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	733300 760
GTIN	4003773066774
Razred artikla	73F

Opis**Izvedba:**

Glava kliješta s prijenosom i univerzalnim čeljustima. Precizno i jednostavno namještanje noževa zahvaljujući ekscentričnim vijcima. Kovani središnji graničnik sa zaštitom; cijevne ručke prevučene prahom s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za rezanje normalnih i vrlo čvrstih čelika do 48 HRC (oko 1600 N/mm² vlačne čvrstoće).

Materijal:

Glava od krom-vanadij čelika vrhunske kvalitete, rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene (približno 62 HRC).

Zamjenski dio:

Rezervna glava noža art. 733350.

Tehnički opis

za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm ² do Ø	9 mm
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm ² do Ø	11 mm
ukupna duljina	760 mm
za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm ² do Ø	8 mm
Materijal	Krom-vanadij čelik za visoki učinak
Vrsta proizvoda	Rezna kliješta

Pribor

Rezervne čeljusti s vijcima ukupna duljina 760 mm

733350 760