

3M Roloc™**Brusni diskovi 984F, Ø 50,8 mm, granulacija: 60**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	554005 60
GTIN	30051141277098
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Vrlo visok učinak brušenja i dugi vijek trajanja zahvaljujući samobrušućem keramičkom zrnu (CER).

Sustav brze izmjene s plastičnim navojem (Roloc™, Combidisc® CDR) omogućuje sigurnu izmjenu brusnog alata „jednim okretom“ ruke u najkraćem roku.

S precizno oblikovanim **Cubitron™ II** brusnim oblikom.

Upotreba:

Za racionalno brušenje malih površina, također kod izmjenjujućih kontura. Smanjenje troškova višefaznih radnih procesa uslijed skraćenog vremena zamjene.

Primjenjivati zajedno s čvrstim potpornim tanjurom br. 554089.

Napomena:

Roloc™ Bristle-Disc naći ćete pod 573510 nadalje.

Tehnički opis

Granulacija	60
Ø ploče	50,8 mm
Sredstvo za brušenje	Cubitron™ II

Kratka oznaka brusnog sredstva	keramika
Podloga sredstva za brušenje	podloga sa stabilnim bridovima
Atribut imena proizvoda	Ø 50,8 mm
Oznaka proizvođača	984F
prikladno za sustav za brzu zamjenu	Roloc™
maksimalan broj okretaja	25000 min ⁻¹
Vrsta proizvoda	Brusna ploča

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
suho	prikladno		

Pribor

Gumeni prihvatni tanjur Ø drške 6 mmtvrdo Vanjski Ø 50 mm

554089 50