

**Električarsko dlijeto, ukupna duljina: 250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	743000 250
GTIN	4049002001611
Razred artikla	73U

Opis**Izvedba:**

Od poboljšanog čelika osmerokutnog poprečnog presjeka (tanka izvedba). Rezna oštrica prokaljena moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno **anelirane glave** sprječavaju rascjepavanje dlijeta.

Standard:

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.

Tehnički opis

ukupna duljina	250 mm
Širina noža	12 mm
Ø drške	10 mm
Težina	190 g
Materijal	Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku
Površina	lakirano
Vrsta proizvoda	Dlijeta i točkala