

**Garant****Roto glodalo Z9 – vrlo grubo (NE/Alu), HM, tip: F1225****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	543709 F1225
GTIN	4045197522382
Razred artikla	51D

**Opis****Izvedba:**

Ekstra čvrsta drška s Ø 8 mm.

**GARANT** roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. **Oblik obli luk** (RBF).

**Upotreba:**

Za radove glodanja s maksimalnim opterećenjem.

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

**Tehnički opis**

Opis oblika	Luk
Oblik	F1225
Ukupna duljina	65 mm
Ø glave	12 mm
Stupanj finoće ozubljenja	vrlo grubo (neželjezni metali / aluminij)
Kratka oznaka ozubljenja	Z9
Ø drške	8 mm
Duljina glave	25 mm

Seriya	Ozubljenje Z9
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		