



Lepezasti brusni disk V4 Master, (ZA) disk od staklenih vlakana, ukošen za čelik i INOX, Ø 125 mm, granulacija: 40



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565445 40
GTIN	4027497469963
Razred artikla	53L

Opis

Izvedba:

Patentirana lamela srpastog oblika i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja. **Visoka gustoća prevlake za dugi vijek trajanja i iznimnu stabilnost bridova.** Duboka zona zakrivljenja omogućava optimalno iskorištenje brusne prevlake (ZA).

ZA: Čisti **cirkon korund** na miješanoj tkanini od poliesteru i pamuka. Izuzetno aktivno zbog otvorenog rasipanja zrna.

Upotreba:

Idealan za **brušenje bridova** za **zaobljivanje oštih bridova** kao i za brušenje varenih spojeva i ostataka od obrade.

Tehnički opis

Opis oblika	koso
Ø bušenja	22,23 mm
Granulacija	40
Ø ploče	125 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		