



## Lepezasti brusni disk V4 Master, (ZA) disk od staklenih vlakana, ukošen za čelik i INOX, Ø 125 mm, granulacija: 60



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	565445 60
GTIN	4027497469970
Razred artikla	53L

### Opis

#### Izvedba:

**Patentirana lamela srpastog oblika** i rasporeda velike gustoće prevlake i vijeka trajanja. **Visoka gustoća prevlake za dugi vijek trajanja i iznimnu stabilnost bridova.** Duboka zona zakrivljenja omogućava optimalno iskorištenje brusne prevlake (ZA).

**ZA:** Čisti **cirkon korund** na miješanoj tkanini od poliesteru i pamuka. Izuzetno aktivno zbog otvorenog rasipanja zrna.

#### Upotreba:

Idealan za **brušenje bridova** za **zaobljivanje oštih bridova** kao i za brušenje varenih spojeva i ostataka od obrade.

### Tehnički opis

Ø bušenja	22,23 mm
Opis oblika	koso
Granulacija	60
Ø ploče	125 mm

Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 125 mm
optimalno za materijal	INOX
optimalno za materijal	čelik
maksimalna brzina obujma	80 m/s
Vrsta proizvoda	Lepezasti brusni disk

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		