

Garant**Malo roto glodalo, 10-dijelna garnitura Z7 – srednje grubo, križno ozubljen, HM****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546940
GTIN	4045197156938
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala.

Asortimani s odabranim malim roto glodalima najčešćeg oblika i dimenzija. Drška Ø 3 mm.

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Dio isporuke:

Po 1 kom. br. 546900 vel. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.

Tehnički opis

Kratka oznaka ozubljenja	Z7
Vrsta ozubljenja	križno nazubljen

Stupanj finoće ozubljenja	srednje
Serija	Ozubljenje Z7
Rezni materijal	HM
Ø drške	3 mm
Broj glodaćih klinova	10
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Pribor

Malo roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip G0313	546900 G0313
Malo roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip C0313	546900 C0313
Malo roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip F0313	546900 F0313
Malo roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip D0605	546900 D0605
Malo roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip AS0313	546900 AS0313
Malo roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip C0613	546900 C0613
Malo roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip AS0613	546900 AS0613
Malo roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip M0613	546900 M0613
Malo roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip D0302	546900 D0302
Malo roto glodaloZ7 – srednje grubo, križno ozubljen tip G0613	546900 G0613