

Garant**Malo roto glodalo Z FINE – vrlo fino, HM, tip: F0313****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	546840 F0313
GTIN	4045197679864
Razred artikla	51D

Opis**Izvedba:**

GARANT roto glodala se proizvodi od vrhunskih vrsta tvrdog metala velike žilavosti i najveće čvrstoće reznih rubova isključivo na najsuvremenijim CNC strojevima. Držak je od čelika, ako je promjer glave veći od promjera drška, inače je također od tvrdog metala. HM-malo roto glodalo s drškom Ø 3 mm. **Oblik obli luk** (RBF).

Upotreba:

Prikladno za manuelnu primjenu kao i u industrijskoj robotici za skoro sve materijale. Za skidanje srha, otkidanja bridova, žbukanje, obradu varenih šavova i površina.

Tehnički opis

Ø glave	3 mm
Opis oblika	Luk
Kratka oznaka ozubljenja	Z FINE
Oblik	F0313
Ukupna duljina	40 mm

Stupanj finoće ozubljenja	vrlo fino
Ø drške	3 mm
Duljina glave	13 mm
Seriya	Ozubljenje Z FINE
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		