



Roto glodalo Ozubljenje INOX – grubo, HM, tip: C1225



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	547200 C1225
GTIN	4007220900529
Razred artikla	55F

Opis

Izvedba:

Inovativna geometrija ozubljenja omogućava **vrlo veliku učinkovitost odrezivanja** s istovremenim **tihim radom i jednostavnim vođenjem**. Izvanredno oblikovanje odvojenih čestica i kvalitete površina, nisko toplinsko opterećenje materijala (bez promjene boje materijala). Ø drške 6mm.

Upotreba:

Optimirano za obradu **austenitnog čelika otpornog na hrđu i kiseline**, mekane legure titana i metale koji ne sadrže željezo.

Tehnički opis

Ukupna duljina	65 mm
Ø glave	12 mm
Opis oblika	Valjkasto okruglo (WRC)
Oblik	C1225
Kratka oznaka ozubljenja	INOX
Stupanj finoće ozubljenja	grubo
Ø drške	6 mm
Duljina glave	25 mm
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Roto-glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		